

## KR 120 R3200 PA arctic



### Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	3195 mm
Nominal taşıma kapasitesi	120 kg
Nominal ilave yük döner tabla / bağlantı kolu / kol	0 kg / 0 kg / 50 kg
Nominal toplam yük	NaN kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	± 0,06 mm
Aks sayısı	5
Bağlantı konumu	Zemin
Kurulum alanı	830 mm x 830 mm
Ağırlık	yakl. 1075 kg

### Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Nominal taşıma kapasitesinde hız	
A1	124 °/s
A2	115 °/s
A3	112 °/s
A4	-
A5	217 °/s
A6	242 °/s

### İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	-30 °C ilâ 10 °C (243 K ilâ 283 K)
---------------------------	------------------------------------

### Koruma sınıfı


Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65
Koruma sınıfı robot eli (IEC 60529)	IP65

### Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi

KR C5;  
KR C4

### Çalışma alanı grafiği



### Montaj flanşı

