KR 210 R3100 ultra C

Dane techniczne

Maksymalny zasięg	3027 mm
Obciążenie znamionowe	210 kg
Obciążenie dodatkowe znamionowe kolumny / wahacza / ramienia	0 kg / 0 kg / 50 kg
Znamionowe obciążenie całkowite	260 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,06 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Strop
Powierzchnia ustawienia	830 mm x 830 mm
Masa	ok. 1154 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -19 °
A3	-120 ° / 155 °
A4	±350 °
A5	±122,5 °
A6	±350 °
Prędkość przy obciążeniu znamionowym	
A1	105 °/s
A2	101 °/s
A3	107 °/s
A4	136 °/s
A5	129 °/s
A6	206 °/s

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	10 °C do 55 °C (283 K do 328 K)

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65
Rodzaj zabezpieczenia kiści (IEC 60529)	IP65

Sterownik

Układ sterowania	KR C4

Programator

Programator	KUKA smartPAD

Grafika pomieszczenia roboczego



Kołnierz montażowy



Dane na temat jakości i możliwości zastosowania produktów nie stanowią gwarancji właściwości, lecz służą jedynie do celów informacyjnych. O zakresie dostaw i usług decyduje zawarta umowa. Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące dla dostaw. Zmiany zastrzeżone.
0000-189-068 / V10.1 / 05.03.2020 / pl
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Niemcy. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com