



## KR 600 R2830



### Technische gegevens

Maximaal bereik	2826 mm
Maximale draaglast	729 kg
Nominale draaglast	600 kg
Nominale bijkomende last carrousel / zwenkarm / arm	0 kg / 0 kg / 50 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283)	± 0,08 mm
Aantal assen	6
Montagepositie	Vloer
Opstelvlak	1050 mm x 1050 mm
Gewicht	ca. 2650 kg

### Asgegevens

Bewegingsbereik	
A1	±185 °
A2	-130 ° / 20 °
A3	-100 ° / 144 °
A4	±350 °
A5	±120 °
A6	±350 °
Snelheid bij nominale draaglast	
A1	80 °/s
A2	75 °/s
A3	70 °/s
A4	70 °/s
A5	70 °/s
A6	110 °/s

### Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf 10 °C tot 55 °C (283 K tot 328 K)

### Beschermingsklasse

Beschermingsklasse (IEC 60529)	IP65
Beschermingsklasse robohand (IEC 60529)	IP65


### Sturing

Besturing	KR C4
-----------	-------


### Handbedieningsapparaat

Handbedieningsapparaat	KUKA smartPAD
------------------------	---------------

### Werkruimtegrafiek



### Draaglastdiagram



De KR 600 R2830 is ontworpen voor een nominale draaglast van 600 kg om de performance en dynamiek van de robot optimaal te gebruiken. Met gereduceerde lastafstanden kunnen ook hogere lasten tot de maximale draaglast worden gebruikt. De specifieke last moet met KUKA Load worden gecontroleerd. Voor meer advies staat de KUKA Support graag tot uw beschikking.

### Aanbouwflens

