



## KR 6 R900 CR



### Dados técnicos

Raio de alcance máximo	901,5 mm
Capacidade de carga máxima	6 kg
Exatidão da repetibilidade da posição (ISO 9283)	± 0,03 mm
Número de eixos	6
Posição de montagem	Piso; Teto; Parede; ângulo qualquer
Área de instalação	320 mm x 320 mm
Peso	cerca de 52 kg

### Dados dos eixos

Zona de movimentação	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

### Condições de operação

Temperatura ambiente em funcionamento 5 °C até 45 °C (278 K até 318 K)

### Grau de proteção

Grau de proteção (IEC 60529)	IP54
Grau de proteção da mão central (IEC 60529)	IP54

### Unidade de comando

Unidade de comando	KR C4 smallsize-2; KR C4 compact
--------------------	-------------------------------------

### Equipamento de comando manual


Equipamento de comando manual	KUKA smartPAD
-------------------------------	---------------

### Tempo de ciclo


150 Ciclos por minuto (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)



### Gráfico de espaço de trabalho



### Diagrama de capacidade de carga



O KR 6 R900 CR está configurado para uma capacidade de carga nominal de 3 kg para usar de forma ideal o desempenho e a dinâmica do robô. Com distâncias de carga reduzidas podem ser aplicadas também cargas maiores até a capacidade de carga máxima. O caso de carga específico deve ser verificado com KUKA.Load. O Suporte KUKA está à sua disposição para maiores detalhes.

### Flange de montagem

