



## KR 20 R2010 KS-F



### Dati tecnici

Massimo raggio d'azione	2010 mm
Carico massimo	23,9 kg
Carico nominale	20 kg
Carico aggiuntivo nominale giostra/culla/braccio	0 kg / 0 kg / 10 kg
Ripetibilità di posizionamento (ISO 9283)	± 0,04 mm
Numero assi	6
Posizione di montaggio	Pavimento
Superficie di appoggio	440 mm x 370 mm
Peso	ca. 242 kg

### Dati degli assi

Campo di movimentazione	
A1	±125 °
A2	-120 ° / 90 °
A3	-138 ° / 175 °
A4	±350 °
A5	±130 °
A6	±350 °
Velocità con carico utile nominale	
A1	200 °/s
A2	175 °/s
A3	190 °/s
A4	430 °/s
A5	430 °/s
A6	630 °/s

### Condizioni d'esercizio

Temperatura ambiente per il funzionamento da 5 °C a 45 °C (da 278 K a 318 K)

### Classe di protezione

Classe di protezione (IEC 60529)	IP65
Classe di protezione polso del robot (IEC 60529)	IP67


### Sistema di controllo

Sistema di controllo	KR C4
----------------------	-------


### Dispositivo di comando portatile

Dispositivo di comando portatile	KUKA smartPAD
----------------------------------	---------------

### Grafica dello spazio di lavoro



### Grafico della portata



Il KR 20 R2010 KS-F è progettato per una portata nominale di 20 kg in grado di sfruttare al meglio le prestazioni e la dinamicità del robot. Con distanze di carico ridotte possono essere utilizzati anche carichi maggiori fino al carico utile massimo. La situazione di carico specifica deve essere verificata con KUKA.Load. Per un'ulteriore consulenza il servizio di assistenza KUKA rimane a vostra disposizione.

### Flangia d'attacco

