



KR 180 R2900-2



Dane techniczne

Maksymalny zasięg	2900 mm
Obciążenie maksymalne	253 kg
Obciążenie znamionowe	180 kg
Obciążenie dodatkowe znamionowe kolumny / wahacza / 0 kg / 0 kg / 50 kg ramienia	
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,05 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Podłoga
Powierzchnia ustawienia	754 mm x 754 mm
Masa	ok. 1105 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	-120 ° / 168 °
A4	±350 °
A5	±122,5 °
A6	±350 °
Prędkość przy obciążeniu znamionowym	
A1	105 °/s
A2	107 °/s
A3	114 °/s
A4	179 °/s
A5	172 °/s
A6	219 °/s

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 °C do 55 °C (273 K do 328 K)

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65
Rodzaj zabezpieczenia łożysk (IEC 60529)	IP65 / IP67

Sterownik

Układ sterowania	KR C4
------------------	-------

Certyfikaty


Wymagania ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
---------------	-------------------------------

Ręczny programator

Ręczny programator	KUKA smartPAD-2
--------------------	-----------------


Grafika pomieszczenia roboczego

Dimensions: mm



Wykres udźwignięć

Dimensions: mm



KR 180 R2900-2 jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 180 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągnięć i dynamiki. Przy zredukowanych odstępach między obciążeniami można stosować większe obciążenia aż do maksymalnego udźwignięcia. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA.Load. Więcej informacji można uzyskać w dziale wsparcia technicznego KUKA.

Kołnierz montażowy

Dimensions: mm

