



## KR 210 R2700-2



### Technische gegevens

Maximaal bereik	2701 mm
Maximale draaglast	275 kg
Nominale draaglast	210 kg
Nominale bijkomende last carrousel / zwenkarm / arm	0 kg / 0 kg / 50 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283)	± 0,05 mm
Aantal assen	6
Montagepositie	Vloer
Opstelvlak	754 mm x 754 mm
Gewicht	ca. 1077 kg

### Asgegevens

Bewegingsbereik	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	-120 ° / 168 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Snelheid bij nominale draaglast	
A1	120 °/s
A2	115 °/s
A3	112 °/s
A4	179 °/s
A5	172 °/s
A6	220 °/s

### Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf 0 °C tot 55 °C (273 K tot 328 K)

### Beschermingsklasse

Beschermingsklasse (IEC 60529)	IP65
Beschermingsklasse centraalhand (IEC 60529)	IP65 / IP67

### Sturing

Besturing	KR C4
-----------	-------

### Certificaten

ESD-eisen	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
-----------	-------------------------------


### Handbedieningsapparaat

Handbedieningsapparaat

KUKA smartPAD-2


### Werkruimtegrafiek

Dimensions: mm



### Draaglastdiagram

Dimensions: mm



De KR 210 R2700-2 is ontworpen voor een nominale draaglast van 210 kg om de performance en dynamiek van de robot optimaal te gebruiken. Met gereduceerde lastafstanden kunnen ook hogere lasten tot de maximale draaglast worden gebruikt. De specifieke last moet met KUKA Load worden gecontroleerd. Voor meer advies staat de KUKA Support graag tot uw beschikking.

### Aanbouwflens

Dimensions: mm

