

KR 120 R3200 PA arctic



Datos técnicos

Alcance máximo	3195 mm
Carga nominal	120 kg
Carga adicional nominal columna giratoria/brazo de oscilación/brazo	0 kg / 0 kg / 50 kg
Carga total nominal	NaN kg
Repetibilidad de posición (ISO 9283)	± 0,06 mm
Número ejes	5
Posición de montaje	Suelo
Superficie de colocación	830 mm x 830 mm
Peso	aprox. 1075 kg

Datos de los ejes

Rango de desplazamiento	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Velocidad con carga nominal	
A1	124 °/s
A2	115 °/s
A3	112 °/s
A4	-
A5	217 °/s
A6	242 °/s

Condiciones de servicio

Temperatura ambiente durante el servicio	-30 °C hasta 10 °C (243 K hasta 283 K)
--	--


Tipo de protección

Tipo de protección (IEC 60529)	IP65
Tipo de protección muñeca de robot (IEC 60529)	IP65

Unidad de control

Unidad de control	KR C5; KR C4
-------------------	-----------------

Gráfica del campo de trabajo



Brida de acople

