



KR 180 R3200-2 PA



Datos técnicos

Alcance máximo	3195 mm
Carga nominal	180 kg
Carga máxima	230 kg
Máxima carga adicional columna giratoria/brazo 300 kg / 130 kg / 150 kg de oscilación/brazo	
Repetibilidad de posición (ISO 9283)	± 0,07 mm
Número ejes	5
Posición de montaje	Suelo
Superficie de colocación	754 mm x 754 mm
Peso	aprox. 1017 kg

Datos de los ejes

Rango de desplazamiento	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 165 °
A4	-
A5	-55 ° / 150 °
A6	±350 °
Velocidad con carga nominal	
A1	137 °/s
A2	111 °/s
A3	119 °/s
A4	-
A5	225 °/s
A6	321 °/s

Condiciones de servicio

Temperatura ambiente durante el servicio 0 °C hasta 55 °C (273 K hasta 328 K)

Tipo de protección

Tipo de protección (IEC 60529)	IP65
Tipo de protección muñeca de robot (IEC 60529)	IP65

Unidad de control

Unidad de control	KR C5
-------------------	-------

Dispositivo de mando manual

Dispositivo de mando manual

KUKA smartPAD-2

Gráfica del campo de trabajo





Diagrama de cargas



KR 180 R3200-2 PA está configurado para una carga nominal de 180 kg para aprovechar de forma óptima el rendimiento y la dinámica del robot. Con intervalos de carga reducidos también se pueden aplicar cargas superiores hasta la capacidad de carga máxima. La situación de carga concreta debe controlarse con KUKA.Load. Para un asesoramiento individual, póngase en contacto con KUKA Support.

Brida de acople

