

KR 470-2 PA



Dane techniczne

Maksymalny zasięg	3150 mm
Obciążenie znamionowe	470 kg
Obciążenie dodatkowe znamionowe kolumny / wahacza / ramienia	0 kg / 0 kg / 50 kg
Znamionowe obciążenie całkowite	520 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	$\pm 0,08$ mm
Liczba osi	5
Rodzaj montażu	Podłoga
Powierzchnia ustawienia	-
Masa	ok. 2150 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	$\pm 185^\circ$
A2	$-130^\circ / 20^\circ$
A3	$0^\circ / 155^\circ$
A4	-
A5	Oś nieaktywna do wyboru
A6	$\pm 350^\circ$
Prędkość przy obciążeniu znamionowym	
A1	84 °/s
A2	78 °/s
A3	73 °/s
A4	-
A5	-
A6	177 °/s

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	0 °C do 55 °C (273 K do 328 K)
--	--------------------------------

Stopień ochrony


Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony końcówki robota (IEC 60529)	IP65

Sterownik


Układ sterowania

KR C5;
KR C4

Grafika pomieszczenia roboczego



Wykres udźwignięcia



Kołnierz montażowy

