

KR 280 R3080 F



Műszaki adatok

Maximális hatótávolság	3076 mm
Maximális teherbírás	356 kg
Névleges teherbírás	280 kg
Forgótalp / lengőkar / kar névleges kiegészítő terhelése	0 kg / 0 kg / 50 kg
Pozícióismétlés pontossága (ISO 9283)	± 0,08 mm
Tengelyek száma:	6
Beszerelesi helyzet	Padló
Felállítási felület	1050 mm x 1050 mm
Súly	kb. 2415 kg

Tengelyadatok

Mozgástartomány	
A1	±185 °
A2	-130 ° / 20 °
A3	-100 ° / 144 °
A4	±350 °
A5	±120 °
A6	±350 °
Sebesség névleges teherbírás esetén	
A1	100 °/s
A2	90 °/s
A3	90 °/s
A4	120 °/s
A5	110 °/s
A6	160 °/s

Üzemeltetési feltételek

Környezeti hőmérséklet üzemelés esetén 10 °C – 55 °C (283 K – 328 K)

Védettség

Védettség (IEC 60529)	IP65
Robotkéz védettség (IEC 60529)	IP67


Vezérlés

Vezérlés	KR C4
----------	-------


Kézi kezelőkészülék

Kézi kezelőkészülék	KUKA smartPAD
---------------------	---------------

Munkatér ábra



Teherbírési ábra



A KR 280 R3080 F 280 kg névleges teherbírásra van méretezve a robot teljesítményének és dinamikájának optimális kihasználásához. Csökkentett teherbírásokkal nagyobb terheket is lehet alkalmazni a maximális teherbírásig. A specifikus terhelést KUKA.Load alkalmazással kell ellenőrizni. A KUKA Support tanácsadóként készséggel áll rendelkezésre.

Szerelőcsomk

