



## KR 6 R900-2



### Dados técnicos

Raio de alcance máximo	901 mm
Capacidade de carga máxima	6,7 kg
Exatidão da repetibilidade da posição (ISO 9283)	± 0,02 mm
Número de eixos	6
Posição de montagem	Piso; Teto; Parede; ângulo qualquer
Área de instalação	208 mm x 208 mm
Peso	cerca de 55 kg

### Dados dos eixos

Zona de movimentação	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

### Condições de operação

Temperatura ambiente em funcionamento 0 °C até 45 °C (273 K até 318 K)

### Grau de proteção

Grau de proteção (IEC 60529)	IP65 / IP67
Grau de proteção da mão central (IEC 60529)	IP65 / IP67

### Unidade de comando

Unidade de comando KR C4 compact


### Certificados

Requisitos ESD IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20


### Equipamento de comando manual

Equipamento de comando manual KUKA smartPAD


### Tempo de ciclo



### Gráfico de espaço de trabalho



### Diagrama de capacidade de carga



O KR 6 R900-2 está configurado para uma capacidade de carga nominal de 3 kg para usar de forma ideal o desempenho e a dinâmica do robô. Com distâncias de carga reduzidas podem ser aplicadas também cargas maiores até a capacidade de carga máxima. O caso de carga específico deve ser verificado com KUKA.Load. O Suporte KUKA está à sua disposição para maiores detalhes.

### Flange de montagem

