

KR 120 R2700-2



Dane techniczne

Maksymalny zasięg	2701 mm
Obciążenie maksymalne	167 kg
Obciążenie znamionowe	120 kg
Obciążenie dodatkowe znamionowe kolumny / wahacza / 0 kg / 0 kg / 50 kg ramienia	
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,05 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Podłoga
Powierzchnia ustawienia	754 mm x 754 mm
Masa	ok. 1069 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	-120 ° / 168 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Prędkość przy obciążeniu znamionowym	
A1	120 °/s
A2	115 °/s
A3	120 °/s
A4	190 °/s
A5	180 °/s
A6	260 °/s

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 °C do 55 °C (273 K do 328 K)

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65
Rodzaj zabezpieczenia łożysk (IEC 60529)	IP65 / IP67

Sterownik

Układ sterowania	KR C4
------------------	-------

Certyfikaty


Wymagania ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
---------------	-------------------------------

Ręczny programator

Ręczny programator	KUKA smartPAD-2
--------------------	-----------------


Grafika pomieszczenia roboczego

Dimensions: mm



Wykres udźwignięć

Dimensions: mm



KR 120 R2700-2 jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 120 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągnięć i dynamiki. Przy zredukowanych odstępach między obciążeniami można stosować większe obciążenia aż do maksymalnego udźwignięcia. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA.Load. Więcej informacji można uzyskać w dziale wsparcia technicznego KUKA.

Kołnierz montażowy

Dimensions: mm

