



## KR 70 R2100 F



### Dati tecnici

Massimo raggio d'azione	2101 mm
Carico nominale	70 kg
Carico massimo	85 kg
Massimo carico addizionale giostra/culla/braccio	50 kg / 30 kg / 30 kg
Ripetibilità di posizionamento (ISO 9283)	± 0,05 mm
Numero assi	6
Posizione di montaggio	Pavimento; Soffitto; Parete; Angolo a scelta
Superficie di appoggio	603 mm x 480 mm
Peso	ca. 536 kg

### Dati degli assi

Campo di movimentazione	
A1	±185 °
A2	-175 ° / 60 °
A3	-120 ° / 165 °
A4	±180 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Velocità con carico utile nominale	
A1	180 °/s
A2	158 °/s
A3	160 °/s
A4	230 °/s
A5	230 °/s
A6	320 °/s

### Condizioni d'esercizio

Temperatura ambiente per il funzionamento da 0 °C a 55 °C (da 273 K a 328 K)


### Classe di protezione

Classe di protezione (IEC 60529)	IP65 / IP67
Classe di protezione braccio (IEC 60529)	IP65 / IP67
Classe di protezione polso del robot (IEC 60529)	IP65 / IP67


### Sistema di controllo

Sistema di controllo	KR C5; KR C4
----------------------	-----------------

### Grafica dello spazio di lavoro



### Grafico della portata



Il KR 70 R2100 F è progettato per una portata nominale di 70 kg in grado di sfruttare al meglio le prestazioni e la dinamicità del robot. Con distanze di carico ridotte e carichi aggiuntivi favorevoli è possibile applicare un carico utile massimo di 85 kg. La situazione di carico specifica deve essere verificata con KUKA Load. Per un'ulteriore consulenza il servizio di assistenza KUKA rimane a vostra disposizione.

### Flangia d'attacco

